


ADCAPURE Réducteur de pression Type 8846L série P130L inox action directe Tri-clamp DIN 32676-A



La série P130L d'ADCAPURE est un réducteur de pression à action directe et faible débit, contrôlé par membrane pour des gaz purs.

Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.

Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.

L'ADCAPure P130J est spécifiquement conçue pour les systèmes de gaz UHP [ultra haute pureté] dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de chimie fine, de l'alimentation et des boissons, entre autres.

Plages de pression réduites.

- 0,2 - 1,5 bar.
- 0,3 - 4,0 bar.
- 2,0 - 8,0 bar.

Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.

Caractéristiques

Série: P130L

Type: 8846L

Modèle: Action directe

Raccordement au process: Tri-clamp

Norme de raccordement: DIN 32676-A

Pression d'entrée max.: 16 bar

Pression de sortie minimale [bar]: 0.2 bar

PMA - pression maximale autorisée: 16 bar

TMA - température maximale autorisée: 150 °C

Convient pour le gaz: Oui

Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L

Catégorie de qualité: 1.4404

Matériau du bouton de réglage: Acier inoxydable 316L [1.4404]

Matériau du siège: TFM1600/EPDM

Matériau du membrane supérieur: EPDM

Matériau du membrane inférieur: Gylon

Matériau du ressort: Acier inoxydable 316 [1.4401]

Rugosité de surface à l'intérieur: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$

Rugosité de surface à l'extérieur: $\leq 0,76 \mu\text{m Ra} - \text{SF3}$

Sens de montage: Horizontal

Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Application

- Du gaz propre.
- De l'air propre.
- D'oxygène.
- D'azote.
- D'argon.
- Du gaz carbonique.
- Des liquides et des gaz qui n'affectent pas la structure.
- Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques

- L'installation doit se faire en position horizontale, avec le bouton de réglage orienté verticalement vers en haut. D'autres positions d'installation peuvent entraîner une aggravation de l'usure et une réduction de la durée de vie.

Options

- Débrayable.
- Bouton de pilotage pneumatique.
- Couvercle supérieur (vis de réglage avec bouchon).
- Différents joints souples pour les liquides et les gaz.
- Raccord pour ligne de fuite.
- Montage sur panneau.
- Montage mural.
- Dégraissé pour l'application de l'oxygène.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

- Raccordement de manomètre.
- Bouton de réglage plastique (nylon).

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.