



WIKI Manomètre à tube de bourdon Type 1385 connexion en arrière inox

Caractéristiques

Type: 1385

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Incl blow-out: Oui

Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine avec approbation FDA

Montage du manomètre: Direct

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L

Matière de la vitre: Verre sécurisé

Classe de protection: IP65

Température du fluide: -20 / 100 °C

Température ambiante: -40 / 60 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques





Tableau de taille:

Diamètre du boîtier	Gamme de mesure	G	b1	b2	D1	D2	e	f	SW
	bar		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R63	-	1/4"	33	57	63	62	11.5		14
R100	-	1/2"	49.5	83	101	99	17.5	30	22
R160	< 100	1/2"	49.5	83	161	159	17.5	50	22
R160	≥100	1/2"	65.5	99	161	159	17.5	50	22

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Suppression max.	Article
mm								bar	
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	0	17421371
63	-1 / 0.6	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.6	17421388
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	17422545
63	0 / 1	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	1	17421458
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	1.6	17422538
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	2.5	17696436
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" NPT	Acier inoxydable 304	Aluminium	2.5	17696429
63	0 / 4	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	17424116
63	0 / 6	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	6	17421340
63	0 / 10	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	10	17421357
63	0 / 16	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	16	17581048

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max. bar	Article
63	0 / 25	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	25	17581055
63	0 / 40	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	40	17422879
63	0 / 100	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	100	17421434
63	0 / 250	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	250	17422862
63	0 / 400	bar	1.6 %	Arrière centrique	1/4" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	400	17581062
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.3	17422398
100	-1 / 9	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	11	17421410
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	2	17425739
100	0 / 4	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	17696397
100	0 / 6	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	7.8	17581031
100	0 / 10	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	13	17421403
100	0 / 16	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	17422088
100	0 / 25	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	32	17425241
100	0 / 60	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	78	17422381
100	0 / 250	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	325	17421441
100	0 / 400	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	520	17422374
160	0 / 16	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	17421427
160	0 / 160	bar	1.0 %	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	208	17425258

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.