



Poche de filtrage Type: 26001 Polypropylène/Feutre aiguilleté Anneau polynap PP

Caractéristiques

Type: 26001

Matériau: Polypropylène

Construction: Feutre aiguilleté

Absolute/nominale: Nominal

Température maximale du liquide [° C]: 90

Fixation du poche: Anneau polynap PP

Application

- Liquides.
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques

- Sac filtrant en feutrine de suture en polypropylène.
- Filtration nominale.
- Taille 1.
- Tailles de perforation 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 microns.
- Pression différentielle maximale 1 à 1,8 bar.
- Température maximale pour le polypropylène 90 ° C.

Construction

- Jointure soudée.
- Surface extérieure lisse pour une éjection minimale des fibres.
- Bague de montage en polypropylène (PP).
- Conforme à la norme FDA, sans silicone.

Exécution

- Taille 1, Ø 180 x 420 mm, unité de conditionnement 50 pièces.

Options

- Réducteur de volume.
- Paniers de support en acier inoxydable (intérieur et extérieur).
- Panier de support intérieur avec bande magnétique.
- Attaches de fixation pour les tailles de sac 1 à 4.
- Bague de montage en acier ou en acier inoxydable (polyester jusqu'à 135 °C).

Taille du poche	Perforation du filtre à poche µm	Quantité par emballage standard	Article
1 (180x420 mm)	1	50	14234029
1 (180x420 mm)	3	50	14234030
1 (180x420 mm)	5	50	14234031
1 (180x420 mm)	10	50	14234032
1 (180x420 mm)	25	50	14234033
1 (180x420 mm)	50	50	14234035
1 (180x420 mm)	75	50	14234036
1 (180x420 mm)	100	50	14234037
1 (180x420 mm)	150	50	14234038
1 (180x420 mm)	200	50	14234039
2 (180x840 mm)	1	50	14234040
2 (180x840 mm)	3	50	14234041
2 (180x840 mm)	5	50	14234042
2 (180x840 mm)	10	50	14234043
2 (180x840 mm)	25	50	14234044
2 (180x840 mm)	50	50	14234046
2 (180x840 mm)	75	50	14234047
2 (180x840 mm)	100	50	14234048
2 (180x840 mm)	150	50	14234049
2 (180x840 mm)	200	50	14234050
3 (100x230 mm)	1	100	14234051
3 (100x230 mm)	3	100	14234052
3 (100x230 mm)	5	100	14234053
3 (100x230 mm)	10	100	14234054

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille du poche	Perforation du filtre à poche µm	Quantité par emballage standard	Article
3 (100x230 mm)	25	100	14234055
3 (100x230 mm)	50	100	14234056
3 (100x230 mm)	75	100	14234057
3 (100x230 mm)	100	100	14234058
3 (100x230 mm)	150	100	14234059
3 (100x230 mm)	200	100	14234060
4 (100x380 mm)	1	100	14234061
4 (100x380 mm)	3	100	14234062
4 (100x380 mm)	5	100	14234063
4 (100x380 mm)	10	100	14234064
4 (100x380 mm)	25	100	14234065
4 (100x380 mm)	50	100	14234066
4 (100x380 mm)	75	100	14234067
4 (100x380 mm)	100	100	14234068
4 (100x380 mm)	150	100	14234070
4 (100x380 mm)	200	100	14234071
5 (150x510 mm)	1	50	14234072
5 (150x510 mm)	3	50	14234073
5 (150x510 mm)	5	50	14234074
5 (150x510 mm)	10	50	14234075
5 (150x510 mm)	25	50	14234076
5 (150x510 mm)	50	50	14234077
5 (150x510 mm)	75	50	14234078
5 (150x510 mm)	100	50	14234079
5 (150x510 mm)	150	50	14234080
5 (150x510 mm)	200	50	14234081

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.