



PFERD Läppscheibe TR Gewebe weich

Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt.

Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen.

Tuchringe sind in vier Ausführungen lieferbar: ST (Sisaltuch) = grobe Vorpolitur TH (Tuch hart) = Vorpolitur TW (Tuch weich) = Hochglanzpolitur

FL (Flanell) = Hochglanzpolitur/ AbglänzenVorpholieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 1 VP Fe Vorpholieren von Aluminium

und Messing: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 2 VP MS Vorpholieren von Buntmetallen: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 3 VP NE

Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 4 HGP Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste

PP 5 HGP K Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten: Tuchringe der Ausführung TW und FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit

von 5–15 m/s ihre beste Leistung Tuchringe der Ausführung ST und TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung