

## PFERD Slijpkaphouder PCT vorm C

Schuurkaphouder, vorm C



### Toepassingsaanwijzing Schuurkappen

- De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
- De schuurkappen kunnen gemakkelijker gewisseld worden, wanneer de houder in de machine opgespannen is.
- De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
- De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.

Uitvoering: Ingelaste rubberen behuizing met 3-mm- of 6-mm schacht.

Toepassing: Voor opname van naadloos gevormde schuurkappen. Als gevolg van de centrifugaalkracht wordt de kap tijdens de werkzaamheden vastgehouden.

| Diameter<br>mm | Lengte<br>mm | Stiftaansluiting<br>mm | Artikel  |
|----------------|--------------|------------------------|----------|
| 5              |              | 3                      | 23428894 |
| 7              |              | 3                      | 23428895 |
| 10             | 15           | 3                      | 23872896 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.