

PFERD Disque à polir en chiffon TR chiffon doux



Les meules en tissu sont utilisées avec des pâtes de prépolissage et de polissage miroir.
Si des surfaces de très haute qualité doivent être atteintes, il faut utiliser consécutivement plusieurs ou même toutes les exécutions les unes après les autres.
Les meules en tissu sont disponibles en quatre exécutions : ST [tissu sisal] = prépolissage grossier TH [tissu, dur] = prépolissage
TW [tissu, souple] = polissage miroir FL [flanelle] = polissage miroir/avivage
Prépolissage acier et INOX, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP Fe
Prépolissage aluminium et cuivre, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP MS
Prépolissage métaux composites, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NE
Polissage miroir tous les métaux, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP
Polissage miroir matières synthétiques, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP K
Vitesses de coupe recommandées :
Les meules en tissus TW et FL atteignent leur meilleure performance avec une vitesse de coupe recommandée de 5 - 15 m/s
Les meules en tissus ST et TH atteignent leur meilleure performance avec une vitesse de coupe recommandée de 10-15 m/s

Diamètre de disque mm	Epaisseur mm	Article
80	10	17098290
	10	17098252
	10	17098276

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.